







## לימוד תגי פרוקסימטי

- ניתן להשתמש בתגי פרוקסימטי במקום בקודי משתמש על מנת לדרוך ולנטרל את המערכת. ניתן לשייך תג פרוקסימטי לכל אחד מהמשתמשים, 1 עד 8.
- 1 היכנס אל תפריט המתקין ובחר **02: תתי מערכות/התקנים**.
  - 2 בחר **הוסף התקן חדש**. בתצוגה יופיע **למד עכשיו** או **הזן מזהה: xxx-xxx**.
  - 3 לחצו על לחצן **דריכה מלאה** על לוח מקשים. לחצן **דריכה מלאה** הבהב.
  - 4 קרב את תג הפרוקסימטי אל אזור קורא התגים של לוח המקשים תוך פרק הזמן המוגדר. אם התג נלמד בהצלחה, יישמע צליל הצלחה ולוח הבקרה יציג את ההודעה **נלמד בהצלחה**.
  - 5 **אופציונלי**: על מנת לשייך את התג למשתמש אחר, לדוגמה, משתמש מס' 5, הזן 05, או לחץ על לחצן 'הבא' עד אשר על גבי התצוגה יופיע **תג:05** (פרוקסימטי).
  - 6 לחץ על **OK** לאישור.

איור 3: הרכבת לוח המקשים

## הרכבת לוח המקשים

- 1 קדח שלושה חורים במשטח ההרכבה.
- 2 הכנס את עוגני הקיר והדק את התושבת בעזרת שלושה ברגים.
- 3 החלק את לוח המקשים אל תוך התושבת.
- 4 הדק את בורג הנעילה על מנת לנעול את לוח המקשים בתושבת.

# הפעלה של לוח המקשים

טבלה 3: מדריך עיון מהיר

אפשרות	תיאור	פקודה
דריכה חלקית	דורך את המערכת על מנת להגן על שטח האתר. תנועה בחלק הפנימי איננה גורמת להפעלה של האזעקה.	לחץ על לחצן <b>דריכה חלקית</b> והזן את קוד המשתמש שלך או קרב את התג שלך.
דריכה מלאה	דורך את המערכת כאשר אתה עוזב את האתר המוגן.	לחץ על לחצן <b>דריכה מלאה</b> והזן את קוד המשתמש שלך או קרב את התג שלך.
דריכה חלקית מהירה	דורך את המערכת ללא צורך בהזנת קוד משתמש. <b>הערה:</b> יש לאפשר את הדריכה המהירה בלוח הבקרה על מנת לעשות שימוש בפונקציה זו.	לחץ והחזק את לחצן <b>דריכה חלקית</b> למשך שתי שניות
דריכה מלאה מהירה	דורך את המערכת ללא צורך בהזנת קוד משתמש. <b>הערה:</b> יש לאפשר את הדריכה המהירה בלוח הבקרה על מנת לעשות שימוש בפונקציה זו.	לחץ והחזק את לחצן <b>דריכה מלאה</b> למשך שתי שניות.
שליחת הודעה להורים על הגעת ילד הביתה (Latchkey)	מפעיל דריכה מלאה של המערכת ומאפשר שליחת הודעה להורים ( <b>Latchkey</b> ) למספר טלפון אחד או יותר או לאפליקציית המשתמש, כאשר הילד מגיע הביתה. ניתן לשייך משתמשי אפשרות זאת למשתמשים 5 עד 8.	לחץ על לחצן <b>דריכה מלאה</b> שלוש פעמים.
דריכה מיידית	השתמש באפשרות זו על מנת לדלג לגמרי על השהיית זמן הכניסה לאחר דריכת המערכת. איתור בכל אזור יגרום להפעלה מיידית של האזעקה.	לחץ על לחצן <b>דריכה חלקית</b> או <b>דריכה מלאה</b> , הזן את קוד המשתמש שלך או קרב את התג, ולאחר מכן לחץ על לחצן <b>דריכה מיידית</b> .
נטרול	מחזיר את המערכת למצב המתנה.	לחץ על לחצן <b>נטרול</b> והזן את קוד המשתמש שלך או קרב את התג שלך.
נטרול המערכת תחת מצוקה	מפעיל אזעקה שקטה אם קורה ומכריחים אתכם לנטרל את המערכת תחת איום או מצוקה. המערכת תנטרל כרגיל, אולם אזעקה שקטה תשודר אל המוקד.	לחץ על לחצן <b>נטרול</b> והזן את קוד המצוקה. כברירת מחדל, קוד המצוקה הוא 2580.
אזעקת חירום	מפעיל אזעקת חירום.	לחץ והחזק את לחצן <b>החירום</b> למשך שתי שניות
אזעקת אש	מפעיל אזעקת אש.	לחץ והחזק את לחצן <b>האש</b> למשך שתי שניות.
אזעקת מצוקה	מפעיל אזעקת מצוקה.	לחץ והחזק את שני הלחצנים <b>החירום</b> ו- <b>האש</b> למשך שתי שניות.
תת-מערכות	השתמש באפשרות תת-מערכת על מנת לדרוך ולנטרל עד שלושה תתי מערכות הניתנים לשליטה. <b>הערה:</b> יש לאפשר את החלוקה לתת-מערכות בלוח הבקרה על מנת להשתמש באפשרות זו.	לחץ על לחצני <b>תת-מערכות</b> 1, 2 או 3 על מנת לבחור תת-מערכת לפני דריכה או נטרול של המערכת.
לחצן פונקציה	מפעיל את הפונקציה אשר נקבעה על ידי המתקין. אנא עיינו בטבלה 2.	לחץ על לחצן <b>פונקציה</b> .

## חיוויים כלליים

הטבלה הבאה מתארת את המשמעות של נוריות החיווי אשר נדלקות בעת השימוש הכללי בלוח המקשים:

טבלה 4: נוריות חיווי כלליות

נורית LED	חיווי
אדום	הפקודה נשלחת בהצלחה אל לוח הבקרה. הדבר מתרחש לאחר כל קלט.
ירוק עם צליל הצלחה	הפעולה הצליחה
אדום עם צליל כישלון	הפעולה נכשלה

## חיוויי דריכה

אם המערכת איננה מוכנה לדריכה, או שקיימת בעיה או מצב אזהרה, לחצן הסטטוס מהבהב למשך כמה שניות. עיין בפרק *בקשות סטטוס* אודות קבלת סטטוס מלוח הבקרה.

## בקשות סטטוס

- לחץ על לחצן סטטוס על מנת לראות את סטטוס המערכת הנורית מהבהבת בצבע אדום פעם אחת על מנת לציין את דרישת הסטטוס, ולאחר מכן לחצני **דריכה מהירה**, **דריכה חלקית**, או **נטרול** יאירו למשך כמה שניות על מנת לציין את סטטוס ההפעלה.

טבלה 5: נוריות החיווי עבור בקשות הסטטוס

נורית LED	חיווי
ירוק	מוכן לדריכה
אדום	לא מוכן לדריכה. פירוש הדבר עלול להיות שאזור אחד או יותר אינם מאובטחים. סגור או עקוף את האזור על מנת לדרוך את המערכת.
צהוב	בעיה או אזהרה פעילה. בדוק מחדש ופתור את הבעיה על מנת לדרוך את המערכת.
צהוב מהבהב	סוללה חלשה

## שליטה על מכשירי חשמל מחוברים

לוח המקשים מאפשר שליטה מרחוק על מכשירים חשמליים המחוברים ליציאת ה-PGM של לוח הבקרה.

- 1 לחצו על לחצן הפעלת PGM.
- 2 על מנת להפעיל את המכשיר, לחץ על לחצן **דריכה מלאה**.
- 3 על מנת לכבות את המכשיר, לחץ על לחצן **נטרול**.
- 4 על מנת להחליף בין מצבי המכשיר, לחץ על לחצן **דריכה חלקית**.

## החלפת הסוללה

עיין באיור 2: הכנסת הסוללה.

**זהירות!** החלפת סוללה בסוג לא מתאים עלולה לגרום לפיצוץ.

- 1 החלק החוצה את מכסה תא הסוללה.
- 2 הסר את הסוללה הישנה והכנס את הסוללה החדשה. וודא שהקוטביות מתאימה.
- 3 סגור את המכסה.

**אזהרה!** סלק סוללות ישנות בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים.

## עבודה עם תתי מערכות

מאפשרת לך שליטה על עד שלושה תתי מערכות; כל אזור ניתן לדריכה ולנטרול באופן עצמאי, על ידי אותו המשתמש או על ידי משתמשים שונים, וללא תלות בסטטוס של שני תתי המערכות האחרים. על מנת להשתמש באפשרות זאת, יש לאפשרה בלוח הבקרה. על מנת לדרוך או לנטרל תת מערכת, לחץ על לחצני תת מערכת 1, 2, או 3 לפני דריכה או נטרול של המערכת. כאשר אתה לוחץ על לחצן הסטטוס, מצב הדריכה של כל תת מערכת מוצג עם לחצן תת המערכת המתאים. בעת השימוש בתתי מערכות, אישור תגי הפרוקסימטי שונה מאישור קודי המשתמש.

## ניקיון לוח המקשים

נקה את לוח המקשים על ידי שימוש במטלית נטולת סיבים או במטליות רכות. הרטב קלות את המטליות במים, בחומר ניקוי ביתי או באלכוהול (איזופרופנול) בעל ריכוז נמוך (IPA).

**אזהרה!** אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים חומצות, מלבין או חומרים הגורמים לקורוזיה.

## מפרטים

טבלה 6: מפרט

תיאור	תכונה
24 X 70 X 127 מ"מ	מידות (גובה X רוחב X עומק)
125 גר', כולל סוללה	משקל
1 X 3V, סוג CR123A. הערה: השתמשו בסוללות GP או Panasonic בלבד	סוללה
3 שנים של שימוש אופייני	חיי סוללה
0°C עד 49°C	טמפרטורת פעולה
93% ללא עיבוי	לחות יחסית
912-915 MHz, 868-869 MHz, 433-434 MHz, 119-135 KHz	תחומי תדר
10 dBm @ 433 MHz, 14 dBm @ 868 MHz, 66 dBμA/M @ 10M @ 119-135 KHz	הספק שידור (Tx) מרבי



אירופה: EN 300 220, EN 300 330, EN 301 489, EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-3, EN 50131-1, EN 62368-1 Grade 2 Class II, EN 50131-6, EN 50131-6, סוג C.

חברת ויסוניק בע"מ מצהירה בזאת שציוד הרדיו מסוג KP-241 PG2 נמצא בתאימות עם תקנה EU/2014/53. הטקסט המלא של הצהרת התאימות האירופית זמין בכתובת האינטרנט הבאה: <http://www.visonic.com/download-center>.

מאושר על ידי גוף האישור המוסמך בנוורבגיה, **Applica Test & Certification AS**, בהתאם לתקנים EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50130-4, EN 50130-5.

**הממלכה המאוחדת:** מוצר זה מתאים לשימוש במערכות המיועדות לעמוד בתקן PD6662 ברמה Grade 2 ובסיווג סביבתי class 2. BS8243.  
**ארה"ב:** FCC-CFR 47 חלק 15.  
**קנדה:** IC RSS 247.

התקן זה תואם לפרק 15 של כללי ה-FCC וכן לתקני ה-RSS בדבר פטור מרישיון של Industry Canada. ההפעלה כפופה לשני תנאים: (1) התקן זה לא יגרום להפרעות מזיקות וכן (2) התקן זה חייב לקבל כל הפרעה נקלטת, כולל הפרעה העלולה לגרום לפעולה בלתי-רצויה.

כדי לציית ל-FCC סעיף 1.1310 המתייחס לחשיפת בני אדם לשדות אלקטרומגנטיים של תדר רדיו ודרישות IC, פעל בהתאם להוראות הבאות: יש לשמור על מרחק של 20 ס"מ לפחות בין הציוד לבין כל האנשים במהלך תפעול הציוד.

**הערה:** ציוד זה נבדק ונמצא תואם להגבלות של התקן דיגיטלי מסוג Class B, בהתאם לפרק 15 לכללי ה-FCC. מגבלות אלה מיועדות להבטיח הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בהתקנה ביתית. ציוד זה מחולל, משתמש ועשוי להקרין אנרגיית תדר רדיו. התקנה של ציוד זה או שימוש בו שלא בהתאם להוראות עלולים לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, דבר שניתן לקבוע על ידי כיבוי הציוד והפעלתו מחדש, מומלץ לנסות לתקן את ההפרעה באחת מהדרכים הבאות:

- כוון מחדש או מקם מחדש את אנטנת הקליטה.
- הגדל את המרחק בין הציוד לבין המקלט.
- חבר את הציוד לשקע במעגל השונה מזה שאליו מחובר המקלט.
- פנה למפיץ או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

**אזהרה!** שינויים או תיקונים ליחידה זו שלא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי לתאימות עלולים לשלול את סמכות המשתמש להפעיל את הציוד.

**הצהרה בדבר מיחזור מוצר W.E.E.**

לקבלת מידע על מיחזור מוצר זה, צור קשר עם החברה שממנה רכשת אותו במקור. אם אתה מסלק את המוצר ולא מחזיר אותו לתיקון, עליך להבטיח את סילוקו באופן שהגדיר הספק. אין להשליך מוצר זה עם פסולת רגילה. תקנה 2012/19/EU בנוגע להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני.





חברת ויסוניק בע"מ ('היצרן') מעניקה אחריות לקונה המקורי בלבד, לגבי מוצר זה בלבד ('המוצר') בגין פגמים בעבודה ובחומרים במסגרת שימוש רגיל במוצר, למשך שנים-עשר (12) חודשים ממועד המשלוח על ידי היצרן. אחריות זו מותנית במפורש בהתקנה, בהפעלה ובתחזוקה של המוצר באופן נאות, בתנאי שימוש רגילים ובהתאם להוראות ההתקנה וההפעלה המומלצות של היצרן. מוצרים שהתקלקלו מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו של היצרן, כגון התקנה לא נאותה, אי קיום הוראות ההתקנה וההפעלה המומלצות, רשלנות, גרימת נזק במזיד, שימוש לא נאות או השחתה, נזק מקרי, שינוי או חבלה, או תיקון שלא בוצע על ידי היצרן, אינם מכוסים בכתב אחריות זה. אין שום אחריות על תוכנה, וכל מוצרי התוכנה נמכרים כרישיון למשתמש על פי תנאי הסכם רישיון התוכנה שסופק עם מוצר זה.

היצרן אינו מתחייב כי לא קיימת אפשרות לפרוץ את המוצר ו/או לעקוף אותו, או כי המוצר ימנע מוות ו/או פגיעה ו/או נזק לרכוש כתוצאה מפריצה, שוד, שריפה או כל סיבה אחרת, או כי המוצר יספק התרעה או הגנה הולמת בכל מקרה ומקרה. בכפוף להתקנה ולתחזוקה נאותה, המוצר יכול רק להקטין את הסיכון של אירועים כאמור – ללא כל התרעה – ואין בו משום ערובה או התחייבות לכך שאירועים כאלה לא יתרחשו.

**תנאים לביטול האחריות**

אחריות זו חלה אך ורק על פגמים בחלקים ובייצור בתנאי שימוש רגיל במוצרים. היא אינה מכסה:

- נזק שנגרם במשלוח או עקב טיפול במוצרים;
- נזק כתוצאה ממקרי אסון, כגון שריפה, שיטפון, רוח, רעידת אדמה או מכת ברק;
- נזק בשל סיבות שמעבר לשליטתו של המוכר, כגון מתח חריג, הלם מכני או נזקי מים;
- נזק שנגרם עקב צירופים, שינויים או התאמות לא מורשים או על ידי חפצים זרים שהיו בשימוש עם המוצרים או בשילוב עתם;
- נזק שנגרם על ידי ציוד היקפי (אלא אם הציוד היקפי סופק על ידי המוכר);
- ליקויים שנגרמו עקב אי יכולת להבטיח ביטול התקנה מתאימה למוצרים;
- נזק שנגרם עקב שימוש במוצרים למטרות אחרות מאלה אשר להם נועדו;
- נזק שנגרם כתוצאה לא נאותה;
- נזק שמקורו בכל שימוש לא נאות, טיפול כושל או יישום לא נכון של המוצרים.

**פריטים שאינם מכוסים במסגרת האחריות:**

בנוסף לפריטים הגורמים לביטול האחריות, הפריטים שלהלן אינם מכוסים במסגרת האחריות: (1) עלות הובלה למרכז התיקונים; (2) דמי מס, מיסים או מע"מ העשויים לחול; (3) מוצרים שאינם מזהים בתוית המוצר של המוכר ובמספר אצוה או מספר סידורי; (4) מוצרים מפורקים או מתוקנים באופן הפוגע בביצועים או מונע ביקורת או בדיקה נאותה כדי לבחון תביעות כלשהן במסגרת האחריות. כרטיס/תגי גישה המוחזרים לצורך החלפה במסגרת האחריות יזומו או יוחלפו לפי החלטת המוכר.

אחריות זו הנה בלעדית ובאה במפורש במקום כל אחריות, התחייבויות או חבויות אחרות, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין במשתמע, כולל כל אחריות לסחירות או התאמה למטרה מסיימת או לכל דבר ועניין אחר. היצרן לא יישא באחריות בכל מקרה וכפלי כל אדם בגין נזקים תוצאתיים או מקריים הנובעים מהפרה של כתב אחריות זה או מכל כתב אחריות אחר, כנאמר לעיל.

בשום מקרה לא יהיה היצרן אחראי לכל נזק מיוחד, עקיף, מקרי, תוצאתי או עונשי או להפסד, נזק או הוצאות, כולל אובדן שימוש, רווחים, הכנסה או רצון טוב. הנובע במישרין או בעקיפין מהשימוש של הקונה במוצר או מאי היכולת שלו להשתמש בו, או מאובדן או הרס של רכוש אחר או מכל סיבה אחרת, גם אם האפשרות לנזק כזה הובאה לידיעת היצרן.

היצרן לא יישא באחריות למוות, ו/או פגיעה ו/או נזק לרכוש או אבדן אחר, בין ישירים, עקיפים, מקריים, תוצאתיים או אחרים, על סמך טענה כי אירע כשל תפקודי במוצר. אולם, אם ייפסק כי חלה על היצרן חבות במישרין או בעקיפין, על כל הפסד או נזק שאירע לפי תנאי אחריות מוגבלת זו, אזי חבותו המרבית של היצרן (אם בכלל) לא תעלה, בכל מקרה, על מחיר הרכישה של המוצר האמור, אשר ייחשב כסכום פיצויים קבועים ומוסכמים מראש, ולא כעונש, וכסעד המלא והבלעדי נגד היצרן.

בעת קבלת המוצר, הקונה מסכים לתנאי המכירה והאחריות כאמור ומאשר כי הובאו לידיעתו. סמכויות שיפוט מסיימות אינן מאפשרות חחרגה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שהגבלות כאלה לא יחולו בסיבות מסוימות.

היצרן לא יישא בכל חבות הנובעת מהשחתה ו/או פעולה לקויה של ציוד תקשורת או ציוד אלקטרוני או תוכנות כלשהן. התחייבויות היצרן תחת אחריות זו מוגבלות אך ורק לתיקון ו/או החלפה של מוצר או חלק ממוצר אשר הוכח כלקויים על פי שיקול דעת היצרן בלבד. כל תיקון ו/או החלפה לא יאריכו את תקופת האחריות המקורית. היצרן לא יישא באחריות להוצאות הפירוק ו/או ההתקנה החוזרת. כדי לממש אחריות זו, יש להחזיר את המוצר אל היצרן בתשלום מראש של דמי המשלוח והביטוח. הלקוח יישא באחריות לכל עלויות המשלוח והביטוח, וכן אינן מכוסות בכתב אחריות זה.

**עבור מכירות בישראל בלבד:**

הרוכש יקיים את הדרישות הכלולות בחוק הישראלי להגנת הצרכן – 1981 ('חוק הגנת הצרכן'). את התקנות הקשורות, בהן תקנות הגנת הצרכן של ישראל (מדבקת אחריות) 2012 ('תקנות'), כולל, אך לא רק, (i) אספקה לכל הפחות של האחריות המינימלית ללקוח כמתחייב על פי חוק הגנת הצרכן וכן (ii) הבטחת צירוף של תעודת אחריות והצגדה של מדבקת אחריות (כהגדרתן בתקנות) ('מדבקת אחריות') לכל מוצר שנמכר והוספת תאריך מכירת המוצר לצרכן או למשתמש הקצה בכתב קריא במדבקת האחריות.

לא יהיה מקרה בו ציוד הרוכש לחוק הגנת הצרכן ותקנות אחרות ירחיב את התחייבויות היצרן בהתאם לאחריות זו, והרוכש יהיה אחראי לכל אחריות אותה הוא מספק ביחד עם המוצרים אשר מרחיבה או שונה מאחריות זו. אחריות זו לא תעבור התאמה, שינוי, או הארכה, והיצרן אינו מסמיך אף גורם לפעול בשמו להתאמה, או הארכה של אחריות זו. אחריות זו תחול על המוצר בלבד. כל המוצרים, האביזרים או פריטים נספחים של מוצרים אחרים המשמשים יחד עם המוצר, כולל סוללות, יהיו מכוסים בכתבי האחריות שלהם בלבד, אם קיימים. היצרן לא יישא באחריות לכל נזק או הפסד, בין ישירים, עקיפים, מקריים, תוצאתיים או אחרים, אשר נגרמו כתוצאה מתקלה במוצר, עקב מוצרים, אבזרים או פריטים נספחים של מוצרים אחרים, כולל סוללות, המשמשים יחד עם המוצרים.

אחריות זו בלעדית לקונה המקורי ואינה ניתנת להמחאה. אחריות זו באה בנוסף לזכויות החוקיות שלך ואינה פוגעת בהן. כל תנאי בכתב אחריות זה המנוגד לחוק המדינה שבה סופק המוצר, לא יחול.

**הדיו החל**

התניית פטור זאת והאחריות מוגבלות יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל.

**אזהרה**

על המשתמש לפעול על פי הוראות ההתקנה וההפעלה של היצרן, כולל בדיקות המוצר והמערכת השלמה שלו לפחות פעם בשבוע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים למען בטיחותו וההגנה על רכשו.

\* במקרה של ניגוד, סתירה או פירוש שונה בין הגרסה האנגלית של האחריות ובין גרסאות אחרות, הגרסה האנגלית היא זו שתגבר.

© Johnson Controls 2020. כל הזכויות שמורות. TYCO, JOHNSON CONTROLS ו-VISONIC הם סימנים מסחריים ו/או סימנים מסחריים רשומים. שימוש לא מורשה אסור בהחלט.

D-308148 KP-241 PG2 (עדכון 0, 02/20)

דוא"ל: info@visonic.com  
אתר: www.visonic.com



D-308148

