



C•CURE IQ

Browsergebaseerd gebeurtenissenbeheer voor fysieke beveiliging

75

Alarmintelligentie

Regelsysteem en dynamische risicoscore zorgen voor vals alarm reductie en prioriteitstelling



Ruimtelijke intelligentie

Data gestuurde inzichten om mensen te beschermen en ruimtegebruik te optimaliseren



Tagbeheer

Creëer hiërarchische groepen tags voor verbeterde zoekmogelijkheden van algemene objecten en locaties met tags



Aanpasbare UI

Vereenvoudig het uiterlijk van de UI met vooraf geconfigureerde of aangepaste lay-outs, aangepast aan de specifieke rollen en verantwoordelijkheden van beveiligingsmedewerkers



Gestroomlijnd en intuïtief

Configureer, bekijk en beheer personeelsrecords en persoonlijke gegevens, en wijs snel en gemakkelijk toegangsrechten toe met een aanpasbare interface



Forensische reacties

Ingebouwde ondersteuning voor VideoEdge en Exacq NVR, voor superieure live bewaking en forensische responsworkflows

Bewaking op afstand vanaf elke locatie

De online client Software House C-Met CURE IQ Security Client kunt u overal ter wereld op elke PC of tablet met behulp van een internetbrowser toegang en video kunt beheren en bewaken. Met een aanpasbare interface krijgt u de informatie die u nodig hebt, wanneer u ze nodig hebt. De C-CURE IQ Security Client laat u gemakkelijk taken uitvoeren, zoals configureren, bewerken en bekijken van personeelsrecords en persoonlijke gegevens van gebruikers, en toegangsrechten en rollen toewijzen. Alarmbewaking is adaptief met verschillende opties om gebeurtenissen te bekijken voor een visueel dynamische gebruikerservaring. Naast native videobewaking voor live bewaking en forensische respons, optimaliseert C-CURE IQ de werking van de beveiliging vanuit één intuïtief platform.


Op maat instellen voor een betere gebruikerservaring

Met de C-CURE IQ Security Client kunt u de weergave van personeelsschermen dynamisch wijzigen door de gebruikersinterface aan te passen om verschillende tabbladen, kolommen en velden weer te geven gebaseerd op de rol van een gebruiker binnen de organisatie. Gewoon slepen en neerzetten uit een lijst van meer dan 100 velden om alleen die velden weer te geven die u moet zien. Dat stroomlijnt en verbetert de gebruikerservaring. Een responsieve lay-out past zich automatisch aan de grootte en de oriëntatie van het scherm aan, tot op het niveau van tablets.

Eenvoudig in te zetten en te beheren

Geautoriseerde operators kunnen inloggen op de C-CURE IQ Security Client met dezelfde unieke Windows-geauthenticeerde gebruikersnaam en hetzelfde unieke Windows-wachtwoord als voor C-CURE 9000-beheer en -bewaking, waardoor het aantal operator accounts vermindert. Er zijn ook verbeterde verificatieopties beschikbaar door gebruik te maken van een externe OAuth2-compatibele identiteitsprovider voor eenmalige aanmelding (SSO) of verificatie met twee factoren (2FA). U kunt personeelsrecords, machtigingen en referenties toevoegen, verwijderen en wijzigen, en kaarten in- en uitschakelen. Controleren of iemand wel of niet toegang heeft tot een gebouw, een bepaalde ruimte binnen een gebouw of een ruimte achter een bepaalde deur is nu eenvoudiger dan ooit. De C-CURE IQ Security Client is een eenvoudige en veilige manier om het C-CURE 9000-systeem te implementeren, bewaken en controleren zonder de toepassingssoftware te installeren.

Personeelsbeheer




Onder Personeel hebt u alle kaarthouders op een rijtje, met personeelsinformatie, toegangsgegevens, toegangsrechten, afbeeldingen van de kaarthouders, enz.

Visueel dynamische bewakingservaring

C-CURE IQ Security Client tilt de gebruikerservaring visueel naar een hoger niveau. Behalve de standaard lijstweergave gebruikt de Event Viewer ook analyses om ballon weergaven op te bouwen met kleurcodes en met grootte afhankelijk van de prioriteit. Operators kunnen gebeurtenissen snel en gemakkelijk bekijken en verwerken zodat ze een visueel dynamischer ervaring van de alarmbewaking krijgen. Ze kunnen ook op elk scherm vlot overgaan van thema's met lichte naar donkere modus door eenvoudig op een knop te klikken. Donkere modus helpt om de lichtweerkaatsing te verminderen die de kijker vaak kan afleiden. Schakel heen en weer van lichte naar donkere modus afhankelijk van de omgeving, zowel in een hel verlicht kantoor als in een donker videobewakingscentrum.

Beveiligingsinformatie

Beveiligingsinformatie exclusief gebouwd voor C-CURE IQ online client, biedt dynamische alarmprioritering en ruimtelijke inzichten om ervoor te zorgen dat kritieke gebeurtenissen onmiddellijk aandacht krijgen.



Alarmintelligentie

Beheer, stel prioriteit en reageer adequaat op beveiligingsalarmen met Alarmintelligentie. Gemaakt voor precisie, de in C-CURE IQ Security Intelligence ingebouwde Alarm intelligentie biedt een aangepaste rules engine en dynamische risicoscore voor systeem aangepaste alarmruisonderdrukking en alarmprioritering. Met Alarm intelligentie kunt u de aandacht van het beveiligingsteam richten op de meest urgente waarschuwingen, zodat u sneller en effectiever kunt reageren.

Ruimtelijke intelligentie

Ruimtelijke intelligentie is een onderdeel van C-CURE IQ Security Intelligence en maakt gebruik van de kracht van datagestuurde inzichten om een ongeëvenaard inzicht te krijgen in het gebruik van faciliteiten. Ruimtelijke intelligentie gaat verder dan alleen een monitoringsysteem en beveiligt het personeel terwijl het gebruik van de middelen wordt gemaximaliseerd. Real-time inzicht in waar mensen zich bevinden tijdens noodsituaties en hoe de ruimte in uw faciliteiten wordt gebruikt in combinatie met menselijke interactie.


Bewakingsweergaven op maat

Bouw een dynamisch dashboard op dat verder gaat dan de bewakings-lay-out door widgets op te nemen zoals Swipe & Show, Video Monitoring, Health Dashboard, enz. Selecteer vooraf de deuren die u wilt bewaken en pas de algemene weergave per operator aan. Programmeer widgets vooraf om een deur te ontgrendelen of activeer een afsluitgebeurtenis en meer, door snel een knop te bedienen.

Beveiligingsverantwoordelijkheden in evenwicht brengen

Pas aan wat medewerkers kunnen zien op basis van hun rol binnen een organisatie met Web Views. Hiermee kunt u de productiviteit stroomlijnen en zorgen voor een evenwichtige verdeling van taken en werklust. Bedrijfsbeveiligingsbeheerders kunnen handig bekijken wat ze voor bepaalde rollen en verantwoordelijkheden hebben gedefinieerd met een preview modus. Beheerders kunnen ook de controle delegeren aan individuele afdelingshoofden door hun toegang te verlenen tot de fysieke ruimten waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Web Views




Met Web Views kunt u de UI vereenvoudigen op basis van de rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers binnen de organisatie.

Bouw een dynamisch dashboard

Kies uit een lijst vooraf geconfigureerde bewakings-lay-outs ontworpen voor toegang, video of beide om lay-outs op maat te maken met behulp van een grafische lay-out-editor. Met de lay-out-editor kunt u handig interface-elementen slepen en neerzetten, zoals camera's, en het ontwerp bekijken vóór de definitieve selecties worden opgeslagen.

Geïntegreerd videotoezicht


Ingebouwde ondersteuning voor VideoEdge en Exacq geeft u superieure live bewaking en forensische respons vanuit één enkel, intuïtief platform. Bekijk live of opgenomen video en configureer meerdere videostreams tot een lay-out, voor een hoger situationeel bewustzijn voor beveiligingsoperators. Basisbediening van de camera's, waaronder PTZ, zijn op intuïtieve plaatsen ondergebracht die niet afleiden van de videostreams, en er zijn ook geavanceerde opties beschikbaar voor cameravorinstellingen, patronen, sequenties en tours. SOC-operators kunnen beelden vastleggen en opslaan van kritieke gebeurtenissen met snapshots en clips.



Ingebouwde ondersteuning voor VideoEdge en Exacq, voor superieure bedrijfsefficiëntie en klantervaring.


Geavanceerd zoeken naar video's

Stel operators in staat om snel over te schakelen van live monitoring naar krachtig forensisch zoeken in kritieke, tijdgevoelige situaties. Breng automatisch live camerastreams in de zoekinterface om snel videobeelden op te halen en clips op te slaan als bewijsmateriaal. Maak gebruik van bewegingsgebaseerde of Illustra AI voor zoeken op basis van objecten en attributen, om resultaten te verfijnen en snel interessante objecten en personen te vinden.



Op objecten gebaseerd zoeken in video's, mogelijk gemaakt door Illustra AI.

Swipe & Show voor badge-verificatie



Swipe & Show bevat een knop voor het bekijken van bijbehorende video van de deur te zien voor registratie van binnenkomende kaarten.

Specificaties

Cyber Secure Platform op basis van Angular Framework en Angular Material UI met TLS 1.2-protocol

Enterprise Architecture ondersteund

Ondersteunde webbrowsers: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari

Breedte van minimale schermresolutie: 1024 pixels (tablet met liggende oriëntatie)

Aanbevolen werkstationspecificaties voor videobewaking

Specificatie	Performance-werkstation
Processor	Core i7-8700
Besturingssysteem	Windows 10 IoT
Geheugen	16GB
Snelheid geheugen	DDR4 2666 MHz
Opslag	2,5" - 1 TB
Grafische kaart	Quadro T1000
Displayinterface	4 mDP naar DP, 4 mDP naar HDMI
Harde schijven	Enkele harde schijf
Netwerkiterface	1 GbE
Max. aant. monitoren	Viervoudig
Max. resolutie	4K (3840 x 2160)
Aanbevolen resolutie	2560 x 1440 (QHD)
Maximumbandbreedte display	68 Mbit/s ²
Voedingen	300 W (100 VAC - 240 VAC)
Vermogensclassificatie	90 - 264 VAC, 3,2 A - 1,6 A, 47 Hz/63 Hz
RAID	Geen RAID
Max BTU	1023 BTU
Afmetingen (h x b x d)	290mm x 93mm x 292mm (11,42in x 3,66in x 11,50in)
DVD-station	8x DVD+/-RW
USB-poorten	Voorzijde: 1 x USB 3.1 Type A, 1 x USB 3.1 Type C, 2 x USB 2.0 Achterzijde: 4 x USB 3.1 Type A, 2 x USB 2.0
Emissies	EN55032; EN61000-3-2; EN61000-3-3; FCC CFR 47.15b
Immunititeit	EN55024 ³
Veiligheid	UL/IEC/EN60950-1; conform UL
Milieuvoorschriften	RoHS, Reach, WEEE, afgedankte verpakking, afgedankte batterijen; Eco design 617/2013

De technische specificaties zijn dezelfde als die van de victor Performance Work Station.

© 2023 Johnson Controls. Alle rechten voorbehouden. Productaanbiedingen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De daadwerkelijke producten kunnen afwijken van de foto's. Niet alle producten bezitten alle eigenschappen. De beschikbaarheid varieert per regio; neem hiervoor contact op met uw verkoper.

SH1264-DS-202309-R02-HS-NL