IQ PANEL 5

Fondé sur la confiance. Propulsé par l'innovation.

Circuit puissant
Propulsé par le processeur Qualcomm Dragonwing de pointe, le système d'exploitation Android 14, Bluetooth 5.0 + LE et LTE.

Caméra PortraitView
Voir plus, faire moins avec un appareil amélioré de 13 MP pour une résolution plus élevée sans avoir à ajuster manuellement l'inclinaison.

Conception modulaire
PowerG + intégré. Ajoutez des cartes 319, 345, 433 ou Ethernet à la carte. Simplifiez l'installation et les reprises.

Fonctionnalités améliorées
La technologie à l'épreuve de l'avenir permet de nouvelles fonctionnalités d'IA et des intégrations d'appareils intelligents.

Interface améliorée
Les logiciels différenciateurs rendent le panneau plus pratique et personnalisable, aidant les utilisateurs à gérer facilement et à découvrir la grande variété de fonctionnalités.

Installation plus facile
La conception raffinée du matériel de l'alimentation, du bouton anti-sabotage et de la plaque arrière qui permet des installations plus fluides et améliore les performances.

IQ PowerG+ DSC Johnson Controls

CARACTÉRISTIQUES

Écran tactile LCD	LCD 7", verre capacitif multi-touch 1280x800 pixels, 300 cd/m2, RBG 24 bits	
Réseau	Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac double bande 2,4/5 GHz – incluant la capacité de point d'accès intégrée
	Cellulaire	LTE CAT4 (bandes 2/25, 4/66, 5/26, 7, 12/17, 13, 14 (hors First Net)
Z-Wave	Module de la série 800, Ondes Z longue. Portée jusqu'à 167 dispositifs	
Automatisation PowerG	Jusqu'à 100 appareils	
Sécurité PowerG+	Jusqu'à 128 appareils. 915 MHz, longue portée, sécurisé, sans fil chiffré bidirectionnel	
Sécurité RF	Jusqu'à 128 appareils. Selon le modèle; soit S-Line crypté 319,5 MHz, 345 MHz ou 433 MHz	
Bluetooth	Bluetooth Faible Énergie (BLE) 5.0. Pour désarmer	
Boutons	Bouton physique (bouton unique de veille/réveil pour la mise en veille, le redémarrage forcé et l'annulation du nettoyage de l'écran)	
Caméra	13 MP, objectif grand angle à champ de vision fixe de 120° avec vue portrait	
Microphones	2 MEMS face à l'avant	
Haut-parleurs/Sirène	2 haut-parleurs frontaux de 4 watts et sirène piezo de 85 dB	
Partitions	Jusqu'à 4 partitions	
Codes d'utilisateur	Jusqu'à 242 utilisateurs	
Alimentation électrique	Adaptateur externe AC/DC Sortie : 12vDC 1000mA CC Entrée : 100-240VAC 50/60Hz, prise canon **Adaptateur évalué à 120vAC pour UL/cUL*	
Batterie	18650 – Lithium-ion 3 000 mAh (Ningbo Veken Battery Co., Ltd, modèle VT27 ou Icon Energy System Co. Ltd, Modèle IAN034NA)	
Plate-forme	Android 14	
Processeur	Qualcomm DragonWing Quad Core SOM (Système sur module) avec 32 Go de mémoire NAND	
Mémoire flash	Stockage interne, 32 Go de mémoire NAND Flash	
Indicateur lumineux	Voyant d'état - Vert (désarmé), rouge (armé), DEL RGB triple couleur	
Protection anti-sabotage	Interrupteur anti-sabotage double panneau et mural avec déverrouillage par ressort	
Montage	Montage mural SmartMount inclus. Le support de table SmartMount est vendu séparément.	
Dimensions	6,1"H x 7,5"M x 1"D (155 mm x 191 mm x 26 mm)	
Poids	1 kg (2 lb 4 oz) *Poids emballé	
Température	Opérationnel : 0°C à 49°C (32°F à 120°F), jusqu'à 93% d'humidité relative, intérieur, endroits secs ordinaires utilisés uniquement Stockage : -20°C à 50°C (-4°F à 100°F) non évalué par UL/ULC	
Certifications	UL/ULC	UL/cUL : Unité résidentielle de contrôle des incendies et cambriolages et unité de contrôle des alarmes commerciales UL/ULC. Conformes aux normes : UL985, UL1023, UL2610, ULC-S545, ULC-S304
	FCC	2AAJXQSIQP5 (peut contenir des modules supplémentaires avec des identifiants FCC distincts)
	IC	11205A-QSIQP5 (peut contenir des modules supplémentaires avec des identifiants de circuit intégré séparés)
	NOM, IFETEL	Certificat No. : Réservé
Numéro(s) de pièce	IQP5017 – États-Unis – Verizon IQP5018 – États-Unis, Canada – AT&T IQP5020 – Canada – Telus	