IQ 5 NS

Intelligence. Sûr. Sans écran.

Circuit puissant

Propulsé par le processeur Qualcomm Dragonwing de pointe, le système d'exploitation Android 14, Bluetooth 5.0 + LE et LTE.

Fonctionnalités améliorées

La technologie à l'épreuve de l'avenir permet de nouvelles fonctionnalités d'IA et des intégrations d'appareils intelligents.

Conception modulaire

PowerG + intégré. Ajoutez des cartes 319, 345, 433 ou Ethernet à la carte. Simplifiez l'installation et les reprises.

Installation plus facile

La conception raffinée du matériel de l'alimentation, du bouton anti-sabotage et de la plaque arrière qui permet des installations plus fluides et améliore les performances.

IQ PowerG+ DSC Johnson Controls

SPECIFICATIONS

Réseau	Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac double bande 2,4/5 GHz – incluant la capacité de point d'accès intégrée
	Cellulaire	LTE CAT4 (bandes 25/25, 4/66, 26/5, 7, 17/12, 13, 14 (hors First Net)
Z-Wave	Module de la série 800, Ondes Z longue portée jusqu'à 167 dispositifs	
Automatisation PowerG	Jusqu'à 100 appareils	
Sécurité PowerG+	Jusqu'à 128 appareils 915 MHz, longue portée, sécurisé, sans fil chiffré bidirectionnel	
Sécurité RF	Jusqu'à 128 appareils Selon le modèle; soit S-Line crypté 319,5 MHz, 345 MHz ou 433 MHz	
Bluetooth	Bluetooth Faible Énergie (BLE) 5.0 pour désarmer	
Boutons	Bouton physique – bouton unique pour l'appairage et les annonces de problèmes/alarmes en mémoire	
Haut-parleurs/Sirène	1 haut-parleur frontal de 2 watts et sirène piezo de 85 dB	
Partitions	Jusqu'à 4 partitions	
Codes utilisateurs	jusqu'à 242 utilisateurs	
Alimentation électrique	Adaptateur externe AC/DC Sortie : 12vDC 1000mA CC Entrée : 100-240VAC 50/60Hz, prise canon **Adaptateur évalué à 120vAC pour UL/cUL*	
Batterie	18650 – Lithium-ion 3 000 mAh (Ningbo Veken Battery Co., Ltd, modèle VT27 ou Icon Energy System Co. Ltd, Modèle IAN034NA)	
Plateforme	Android 14	
Processeur	Qualcomm DragonWing Quad Core SOM (système sur module) avec 32 Go de mémoire flash NAND	
Mémoire flash	Mémoire flash Stockage interne, 32 Go de mémoire NAND Flash	
Indicateur lumineux	DEL 2 DEL d'état Vert (désarmé), rouge (armé), DEL RGB triple couleur	
Protection anti-sabotage	Interrupteur anti-sabotage double panneau et mural avec déverrouillage par ressort	
Montage	Montage mural SmartMount inclus. Le support de table SmartMount est vendu séparément	
Dimensions	6,1"H x 7,5"M x 1"D (155 mm x 191 mm x 26 mm)	
Poids	0,9 kg (2 lb) *Poids emballé	
Température	opérationnelle : 0°C à 49°C (32°F à 120°F), jusqu'à 93% d'humidité relative, à l'intérieur, sec, les lieux ordinaires utilisent uniquement Stockage : -20°C à 50°C (-4°F à 122°F) non évalué par UL/ULC	
Certifications	UL/ULC	UL/cUL: Residential fire and burglary and UL/ULC Commercial burglary alarm control unit. Conformes aux normes : UL985, UL1023, UL2610, ULC-S545, ULC-S304
	FCC	2AAJXQSIQP5 (peuvent contenir des modules supplémentaires avec des identifiants FCC séparés)
	IC	11205A-QSIQP5 (peuvent contenir des modules supplémentaires avec des identifiants de circuit intégré séparés)
	NOM, IFETEL	Certificado No. : Réservé
Numéro(s) de pièce	IQN5017 - États-Unis - Verizon IQN5018 - États-Unis, Canada - AT&T IQN5020 - Canada - Telus	